


Pièce en T

T-ADAPT G1 DN25



- 1 Aseptoflex Vario
2 zone d'étanchéité

EC 1935/2004 

Application

Tenue en pression [bar]

25

Remarque sur la tenue en pression

pour le raccordement capteur - raccord

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression

Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.

Consignes de sécurité

La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]

305,5

Matériaux en contact avec le fluide

inox (1.4404 / 316L) ; caractéristiques de surface : Ra<0,8 / Rz 4

Raccordement capteurs

G 1 Aseptoflex Vario

Raccord process

Raccord à souder Ø 29 mm

Étanchéité

joint

Accessoires

Fourniture

Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à EPDM, FDA, E30054

Accessoires en option

Joint torique: 1 x 24 x 2, conforme à FKM, FDA, E30123

Remarques

Unité d'emballage

1 pièces