



Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0060E04



| Application                                                             |      |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| Caractéristique spécifique                                              |      | Sans silicone; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement |
| Application                                                             |      | zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire         |
| Sans silicone                                                           |      | oui                                                                  |
| Données électriques                                                     |      |                                                                      |
| Tension d'alimentation                                                  | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                  |
| Classe de protection                                                    |      | II                                                                   |
| Courant de sortie total                                                 | [A]  | 4                                                                    |
| Conditions d'utilisation                                                |      |                                                                      |
| Température ambiante                                                    | [°C] | -25...100                                                            |
| Remarque sur la température ambiante                                    |      | cULus: ...50                                                         |
| Température ambiante en mouvement                                       | [°C] | 5...100                                                              |
| Remarque sur la température ambiante (en mouvement)                     |      | cULus: ...50                                                         |
| Température de stockage                                                 | [°C] | -25...55                                                             |
| Humidité de stockage                                                    | [%]  | 10...100                                                             |
| Autres conditions climatiques pour le stockage selon la classe indiquée |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                  |
| Indice de protection                                                    |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                          |
| Données mécaniques                                                      |      |                                                                      |
| Poids                                                                   | [g]  | 2237                                                                 |
| Dimensions                                                              | [mm] | 15,5 x 15,5 x 45                                                     |



## Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0060E04

|                                       |                                               |                                                                                                      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matières                              | boîtier: PVC orange; Joint d'étanchéité: EPDM |                                                                                                      |
| Matière écrou moleté                  | inox (1.4404 / 316L)                          |                                                                                                      |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | oui                                           |                                                                                                      |
| Aptitude pour des câbles en mouvement | rayon de courbure en cas de pose flexible     | min. 10 x diamètre du câble                                                                          |
|                                       | vitesse de passage                            | max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                       | cycles de courbure                            | > 1 Mio.                                                                                             |
|                                       | sollicitation de torsion                      | ± 180 °/m                                                                                            |

## Remarques


Unité d'emballage 1 pièces

## Raccordement électrique


Câble: 60 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: doré; Couple de serrage: 0,6...1,5 Nm



## Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :  
 BK = noir  
 BN = brun  
 BU = bleu  
 WH = blanc