




Détecteur inductif de petites pièces dans un tube

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: I85009
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



- 1 Face active
- 2 LED état de fonctionnement



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée [mm]		< 20
Boîtier		rectangulaire
Dimensions [mm]		70 x 20 x 12
Application		
Principe de fonctionnement		dynamique
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]		10...35 DC
Consommation [mA]		< 25
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert



Détecteur inductif de petites pièces dans un tube

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Portée [mm]	< 20
Résolution bille d'acier (diamètre) [mm]	1
Vitesse maximum des pièces [m/s]	35

Temps de réponse

Prolongation d'impulsion [ms]	100
Durée de coupure max. [ms]	100
Temps de réponse [ms]	< 0,2

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	55,8
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	70 x 20 x 12
Matières	boîtier: PC

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert

Accessoires

Fourniture	colliers de fixation: 2
------------	-------------------------

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,09 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A





Détecteur inductif de petites pièces dans un tube

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Raccordement

