


IN-3002-BNOG

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !






Détecteur inductif

IN-3002-BNOG

Zone de détection	
Portée [mm]	2
Portée réelle Sr [mm]	$2 \pm 10 \%$
Portée de travail [mm]	0...1,6
Exactitude / déviations	
Facteur de correction	acier: 1 / inox: 0,85 / laiton: 0,54 / aluminium: 0,5 / cuivre: 0,46
Hystérésis [% de Sr]	3...10
Dérive du point de commutation [% de Sr]	-10...10
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 65
Données mécaniques	
Boîtier	rectangulaire
Type de montage	encastrable
Dimensions [mm]	40 x 12 x 26
Matières	PBT
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²	
Raccordement	



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir

BN = brun

BU = bleu