


KQ5011



Détecteur capacitif

KQ-3040NBPKG/0,76M/MOLEX



- 1 LED
- 2 Face active



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Portée [mm]		4
Boîtier		rectangulaire
Dimensions [mm]		20 x 7 x 48
Application		
Application		détection de niveau dans l'industrie agroalimentaire et de boissons
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]		10...30 DC
Consommation [mA]		< 17
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]		2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]		100
Fréquence de commutation DC [Hz]		10
Résistance courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée [mm]		4
Portée réglable		non
Exactitude / déviations		
Facteur de correction		verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2
Hystérésis [% de Sr]		1...15

KQ5011



Détecteur capacitif

KQ-3040NBPKG/0,76M/MOLEX

Dérive du point de commutation	-20...20
[% de Sr]	

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[-25...80
[°C]	
Indice de protection	IP 65; IP 67; IP 69K

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2	
MTTF	[Années]	771
Homologation UL	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	alimentation en tension	Class 2

Données mécaniques

Poids	[g]	24,5
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	20 x 7 x 48
Matières		PBT; TPE-U; inox

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------


Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - MOLEX

Câble: 0,76 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Raccordement



Connecteur: 1 x MOLEX