




Bouton lumineux capacitif

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: KT6101
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP; (Fonction de sortie à piloter via broche 2)
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	Ø 29 / L = 31
Application		
Principe de fonctionnement		bistable
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...30 DC
Consommation	[mA]	30
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	500
Sorties		
Technologie		PNP; (Fonction de sortie à piloter via broche 2)
Fonction de sortie		normalement ouvert
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Temps de réponse		
Temps de réponse	[ms]	35

KT5113



Bouton lumineux capacitif

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 69K; (face frontale)

Données mécaniques

Poids	[g]	54
Dimensions	[mm]	Ø 29 / L = 31
Matières		PA 6.6; face active: PA Grilamid TR 90UV

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, vert
------------	---------------------	---------------

Accessoires

Fourniture	écrous de fixation: 1
	joint: 1
Accessoires en option	Disque symbole

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,3 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

