


M9H206



Détecteur pour vérins

M9B3002BBPKG/B/AM/500/0,5M/US



Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	1,8
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M14 x 1,5 / L = 41
Application	
Application	vérin hydraulique
Fluides	Détecte les métaux ferreux
Pression d'éclatement min. [bar]	2000
Tenue en pression [bar]	500
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	< 23
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Sorties	
Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	1,6
Courant résiduel max. [mA]	0,1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Fréquence de commutation DC [Hz]	1000
Résistance courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui

M9H206



Détecteur pour vérins

M9B3002BBPKG/B/AM/500/0,5M/US

Zone de détection		
Portée	[mm]	1,8
Portée réelle Sr	[mm]	1,8 ± 10 %
Portée de travail	[mm]	0...1,46
Exactitude / déviations		
Hystérésis	[% de Sr]	< 15
Dérive du point de commutation	[% de Sr]	10
Répétabilité	[% de Sr]	10
Conditions d'utilisation		
Pic de pression	[bar]	1000
Température ambiante	[°C]	-25...85
Indice de protection		IP 65; IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011	classe B
	DIN ISO 11452-5	100 V/m
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6 Fc	20 g 50 cycles de fréquence, 1 octave / minute, en 3 axes / 10...3000 Hz -20...50 °C
Tenue aux chocs	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées / -40...85 °C
Tenue aux chocs permanents	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms ; 4000 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées / -20...50 °C
MTTF	[Années]	925
Données mécaniques		
Poids	[g]	72,8
Boîtier		boîtier fileté
Type de montage		encastrable
Dimensions	[mm]	M14 x 1,5 / L = 41
Désignation du filetage		M14 x 1,5
Matières		boîtier: inox inox (1.4404 / 316L); Joint torique: FKM
Couple de serrage	[Nm]	< 25
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces

M9H206



Détecteur pour vérins

M9B3002BBPKG/B/AM/500/0,5M/US


Raccordement électrique - connecteur

Câble: 0,5 m, PUR

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: écrou moleté, orientable



Raccordement



Diagrammes et courbes

