




Détecteur inductif

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit	
Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Portée [mm]	22
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M30 x 1,5
Application	
Caractéristique spécifique	Portée augmentée; Aide au réglage optique
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	non
Sorties	
Technologie	PNP/NPN
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	5
Courant de sortie minimum [mA]	5
Courant résiduel max. [mA]	1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100



Détecteur inductif

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Fréquence de commutation [Hz]	100
DC	
Protection courts-circuits	non
Protection surcharges	non
Zone de détection	
Portée [mm]	22
Portée de travail [mm]	0...17,6
Portée augmentée	oui
Exactitude / déviations	
Facteur de correction	acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr]	3...15
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...70
Indice de protection	IP 67
Tests / homologations	
CEM	EN 60947-5-2
	EN 55011
	classe B
Données mécaniques	
Boîtier	boîtier fileté
Type de montage	encastrable
Dimensions [mm]	M30 x 1,5
Désignation du filetage	M30 x 1,5
Matières	laiton recouvert de bronze blanc; PC
Afficheurs / éléments de service	
Indication	état de commutation
	1 x LED, rouge
Aide au réglage optique	aide au réglage
	1 x LED, vert
	oui
Accessoires	
Fourniture	écrous de fixation: 2
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces




Détecteur inductif

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

Raccordement électrique

Câble: 3 m, PVC; pour application de robotique et chaîne porte câble; 2 x 0,3 mm²

Raccordement



BK =

Couleurs des fils conducteurs :
noir