


MK5300



Détecteur pour vérins à rainure en C

MKC3028-BPKG/G/ZH



- 1 excentrique de fixation
2 Face active



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)
Consommation [mA]	< 10
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	30

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	100
Fréquence de commutation DC [Hz]	10000
Protection courts-circuits	oui
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Sensibilité magnétique [mT]	2,8
Vitesse de passage [m/s]	> 10

Exactitude / déviations

Hystérésis [mm]	1,5
-----------------	-----

MK5300



Détecteur pour vérins à rainure en C

MKC3028-BPKG/G/ZH

Répétabilité	[mm]	< 0,2
--------------	------	-------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...85
----------------------	------	----------

Indice de protection		IP 65; IP 67
----------------------	--	--------------

Tests / homologations

CEM	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	10 V
	EN 55011	classe B

MTTF	[Années]	3694
------	----------	------

Homologation UL	N° d'agrément UL	C008
-----------------	------------------	------

Données mécaniques

Poids	[g]	18,4
-------	-----	------

Type de montage		non encastrable
-----------------	--	-----------------

Type de vérin		vérins à rainure en C
---------------	--	-----------------------

Dimensions	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
------------	------	------------------

Matières		boîtier: PA; excentrique de fixation: inox
----------	--	--

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------


Remarques

Unité d'emballage		1 pièces
-------------------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,08 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu