


OGS501



Barrage photoélectrique émetteur

OGS-00KG/2M



1 x LED 4 x 90°



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	boîtier fileté

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	20
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge
Longueur d'onde [nm]	624

Zone de détection

Emetteur / récepteur	émetteur
Portée [m]	< 25
Diamètre max. du spot lumineux [mm]	1000
Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...80
Indice de protection	IP 67

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2
MTTF [Années]	629


Données mécaniques

Poids [g]	125,1
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M18 x 1 / L = 80,4

**Barrage photoélectrique émetteur**

OGS-00KG/2M

Désignation du filetage	M18 x 1	
Matières	inox (1.4404 / 316L); PA; EPDM	
Matière lentille	PMMA	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	écrous de fixation: 2	
Remarques		
Remarques	Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus	
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²		
Raccordement		



BN =	Couleurs des fils conducteurs :
BU =	brun
	bleu