


JD1311



Capteur d'inclinaison

INC-M1M360J-1-KG/US-V



Caractéristiques du produit		
Principe de mesure		MEMS capacitif; (Accéléromètre ; gyroscope)
Nombre d'axes de mesure		1; (Z)
Interface de communication		CAN
Mesure d'inclinaison		
Zone angulaire	[°]	0...360
Application		
Principe de fonctionnement		dynamique
Application		mesure d'inclinaison très précise dans des applications dynamiques
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	9...30 DC
Consommation	[mA]	< 65; (9 ... 30 V DC)
Résistance d'isolation min.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Protection inversion de polarité		oui
Etendue de mesure / plage de réglage		
Principe de mesure		MEMS capacitif; (Accéléromètre ; gyroscope)
Nombre d'axes de mesure		1; (Z)



Capteur d'inclinaison

INC-M1M360J-1-KG/US-V

Mesure d'inclinaison		
Zone angulaire	[°]	0...360
Etendue de mesure accélération	[g]	± 4
Etendue de mesure taux de lacet	[°/s]	± 500
Exactitude / déviations		
Hystérésis	[°]	≤ ± 0,05
Répétabilité	[°]	± 0,05
Résolution	[°]	0,01
Coefficient de température	[1/K]	≤ ± 0,008°
Mesure dynamique		
Précision	[°]	± 0,5
Mesure statique		
Précision	[°]	± 0,3
Interfaces		
Interface de communication		CAN
Nombre des interfaces CAN		1
Résistance de terminaison		oui; (interne ; paramétrage)
CAN		
Protocole		SAE J1939
Réglages usine		débit de transmission: 250 kBit/s Adresse matérielle (ECU): 25
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-40...85
Température de stockage	[°C]	-40...85
Indice de protection		IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations		
CEM		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-4
Tenue aux chocs		DIN EN 60068-2-27
Tenue aux vibrations		DIN EN 60068-2-6
MTTF	[Années]	260
Données mécaniques		
Poids	[g]	198,7
Dimensions	[mm]	27 x 59 x 105,3
Matières		boîtier: aluminium moulé sous pression noir; résine de surmoulage: résine polyuréthane
Position de montage		vertical
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Operational Mode	1 x LED, vert
	erreur	1 x LED, rouge
Accessoires		
Fourniture		Capuchon protecteur: 1

JD1311



Capteur d'inclinaison


INC-M1M360J-1-KG/US-V

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique - CAN-In


Connecteur: 1 x M12; codage: A



1	CAN Blindage
2	+ UB
3	CAN_GND
4	CAN_H
5	CAN_L

Diagrammes et courbes

sens de mesure et de montage



position de montage verticale / rotation autour de l'axe Z