




Barrage photoélectrique émetteur

OUS-00KG



les 2 diodes émettrices se trouvent derrière chaque lentille




Caractéristiques du produit		
Type de lumière	lumière infrarouge	
Boîtier	rectangulaire	
Application		
Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Consommation	[mA]	20; ((24 V))
Classe de protection	II	
Protection inversion de polarité	oui	
Type de lumière	lumière infrarouge	
Longueur d'onde	[nm]	880
Sorties		
Protection courts-circuits	oui	
Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	
Zone de détection		
Emetteur / récepteur	émetteur	
Portée	[m]	< 6
Portée réglable	non	
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	734
Dimensions du spot lumineux valables pour	pour la portée maximale	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection	IP 67	
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B



Barrage photoélectrique émetteur

OUS-00KG

MTTF	[Années]	1801
Données mécaniques		
Poids	[g]	138
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	28 x 16 x 51
Matières		PPO modifié
Matière lentille		verre
Orientation de la lentille		détection latérale
Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		Equerre de fixation: 1, E20211
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²		
Raccordement		



BN = Couleurs des fils conducteurs :
 BU = brun
 BK = bleu
 BK = noir