




Détecteur inductif NAMUR

IF-2004-N/1D/1G




Caractéristiques du produit	
Technologie	NAMUR
Fonction de sortie	normalement fermé
Portée [mm]	4
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M12 x 1 / L = 30
Données électriques	
Raccordement sur amplificateurs de commutation	oui
Amplificateurs	raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés avec les valeurs maximales : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tension nominale DC [V]	8,2; (1kΩ)
Tension d'alimentation DC [V]	7,5...30; (pour emploi en dehors de la zone explosive)
Consommation [mA]	< 1; (bloqué; passant: > 2,1)
Classe de protection	III
Sorties	
Technologie	NAMUR
Fonction de sortie	normalement fermé
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	30; (pour emploi en dehors de la zone explosive)
Fréquence de commutation DC [Hz]	1500
Zone de détection	
Portée [mm]	4
Portée réelle Sr [mm]	4 ± 10 %
Exactitude / déviations	
Facteur de correction	acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr]	1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr]	-10...10
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-20...80



Détecteur inductif NAMUR

IF-2004-N/1D/1G

Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
Homologation		PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC16107	
Marquage ATEX		II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta -20...70°C	
		II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta -20...80°C	
		II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C	
		II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C	
CEM		EN 60947-5-6	
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
MTTF [Années]		4736	
Classification de sécurité			
Capacité propre max. [nF]		140	
Inductance propre max. [µH]		130	
Données mécaniques			
Poids [g]		121,5	
Boîtier		boîtier fileté	
Type de montage		non encastrable	
Dimensions [mm]		M12 x 1 / L = 30	
Désignation du filetage		M12 x 1	
Matières		PBT	
Accessoires			
Fourniture		écrous de fixation: 2	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	
Raccordement électrique			
Câble: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²			
Raccordement			



BN = Couleurs des fils conducteurs : brun
BU = bleu