

Barrage photoélectrique émetteur

OAS-000A/LS500L/25M



1 sélecteur et potentiomètre derrière le capot de protection

Caractéristiques du produit

Boîtier rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique

Données électriques

Fréquence AC [Hz] 47...63

Tension d'alimentation [V] 20...250 AC/DC

Consommation de puissance max. [VA] 3,5

Classe de protection II

Sorties

Protection courts-circuits non

Protection surcharges non

Zone de détection

Emetteur / récepteur émetteur

Portée [m] 25

Portée réglable oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...60

Indice de protection IP 65



Barrage photoélectrique émetteur

OAS-000A/LS500L/25M

Données mécaniques		
Poids	[g]	335,658
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	90 x 30 x 70
Matières		PBT
Matière lentille		PMMA
Orientation de la lentille		détection latérale


Afficheurs / éléments de service		
Indication	fonctionnement	1 x LED, rouge

Accessoires		
Fourniture	Equerre de fixation	
	tournevis	

Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A



Raccordement

