




Barrage photoélectrique récepteur

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire avec filetage M18

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	16
Classe de protection	III
Protection inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	860

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	200
Fréquence de commutation DC [Hz]	1000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Zone de détection

Emetteur / récepteur	récepteur
Portée [m]	< 15
Portée réglable	non



Barrage photoélectrique récepteur

OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Température de stockage	[°C]	-40...80
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	961
Données mécaniques		
Poids	[g]	78
Boîtier		rectangulaire avec filetage M18
Dimensions	[mm]	52,9 x 20 x 34,6
Désignation du filetage		M18 x 1
Matières		boîtier: 1.4542 (17-4 PH / 630); dos du boîtier: PEI
Matière lentille		vitre avant: PEI
Orientation de la lentille		détection latérale
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2 x M18, inox
Remarques		
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		
Raccordement		