



Barrage photoélectrique émetteur

OGS-00KG/V4A/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OGS301

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

No scale drawing available

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	boîtier fileté

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	< 17
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	880

Sorties

Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Zone de détection


Emetteur / récepteur	émetteur
Portée [m]	< 15
Portée réglable	non
Diamètre max. du spot lumineux [mm]	2000



Barrage photoélectrique émetteur

OGS-00KG/V4A/6M

Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante [°C]		-25...80	
Indice de protection		IP 68; IP 69K	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
		EN 55011	classe B
Données mécaniques			
Boîtier		boîtier fileté	
Dimensions [mm]		M18 x 1	
Désignation du filetage		M18 x 1	
Matières		inox (1.4404 / 316L); PBT	
Matière lentille		PMMA	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires			
Fourniture		écrous de fixation: 2	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	
Raccordement électrique			
Câble: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²			
Raccordement			



BN = Couleurs des fils conducteurs : brun
 BU = bleu