



Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: O5H500 + E21122

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

# No scale drawing available

## Caractéristiques du produit

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Type de lumière | lumière infrarouge |
| Boîtier         | rectangulaire      |

## Application

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Principe de fonctionnement | Système réflexion directe |
|----------------------------|---------------------------|

## Données électriques

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tension d'alimentation [V]       | 10...36 DC         |
| Consommation [mA]                | < 37               |
| Classe de protection             | II                 |
| Protection inversion de polarité | oui                |
| Type de lumière                  | lumière infrarouge |
| Longueur d'onde [nm]             | 880                |

## Sorties

|                                                                     |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Technologie                                                         | PNP                                        |
| Fonction de sortie                                                  | éclairage / obscurcissement; (paramétrage) |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]                  | 2,5                                        |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100; (200 (...50 °C))                      |
| Fréquence de commutation DC [Hz]                                    | 500                                        |
| Protection courts-circuits                                          | oui                                        |



## Système réflexion directe

OLT-FPKG/LS-400

|                                           |                                                      |                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Version protection courts-circuits        | pulsé                                                |                |
| Protection surcharges                     | oui                                                  |                |
| Zone de détection                         |                                                      |                |
| Portée [mm]                               | 1...1000; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %) |                |
| Portée réglable                           | oui                                                  |                |
| Diamètre max. du spot lumineux [mm]       | 250                                                  |                |
| Dimensions du spot lumineux valables pour | pour la portée maximale                              |                |
| Conditions d'utilisation                  |                                                      |                |
| Température ambiante [°C]                 | -25...80                                             |                |
| Indice de protection                      | IP 67                                                |                |
| Tests / homologations                     |                                                      |                |
| CEM                                       | EN 60947-5-2                                         |                |
|                                           | EN 55011                                             | classe B       |
| Données mécaniques                        |                                                      |                |
| Boîtier                                   | rectangulaire                                        |                |
| Dimensions [mm]                           | 75 x 27 x 62                                         |                |
| Matières                                  | PBT                                                  |                |
| Matière lentille                          | PMMA                                                 |                |
| Afficheurs / éléments de service          |                                                      |                |
| Indication                                | état de commutation                                  | 1 x LED, jaune |
|                                           | fonctionnement                                       | 1 x LED, vert  |
|                                           | Fonction                                             | 1 x LED, rouge |
| Remarques                                 |                                                      |                |
| Unité d'emballage                         | 1 pièces                                             |                |
| Raccordement électrique                   |                                                      |                |
| Connecteur: 1 x 7/8"                      |                                                      |                |