




Système réflex

OMP-FKOW/T/LS-500



le photorécepteur se trouve derrière la lentille inférieure
l'émetteur derrière la lentille supérieure



Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Caractéristique spécifique	filtre de polarisation
Principe de fonctionnement	Système réflex

Données électriques

Fréquence AC	[Hz]	47...63
Tension d'alimentation	[V]	24...240 AC/DC
Consommation de puissance max.	[VA]	6
Classe de protection		II
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660
Durée de vie typique	[h]	100000
Température de référence pour la durée de vie	[°C]	25

Sorties

Technologie	relais
Fonction de sortie	éclairage / obscurcissement; (programmable)
Pouvoir de coupure	3A / 250 V AC
Fréquence de commutation AC	[Hz] 10



Système réflex

OMP-FKOW/T/LS-500

Fréquence de commutation [Hz]	10
DC	
Protection courts-circuits	non
Temporisation [s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14

Zone de détection

Portée sur réflecteur "nid d'abeille" [m]	13,5; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)
Filtre de polarisation	oui

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	< 10
----------------------	------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...40
Indice de protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	198,5
Boîtier	rectangulaire
Dimensions [mm]	73 x 45 x 49
Matières	ABS renforcé de fibres de verre
Matière lentille	PMMA
Orientation de la lentille	détection latérale

Afficheurs / éléments de service


Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x 7/8"; codage: A; Verrouillage: aluminium, anodisé transparent





Raccordement

