


## Capteur de température infrarouge

OWL-3506-BPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: TW7001 + E35065

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



## Caractéristiques du produit

|         |            |
|---------|------------|
| Boîtier | cyindrique |
|---------|------------|

## Données électriques

|                                  |      |            |
|----------------------------------|------|------------|
| Tension d'alimentation           | [V]  | 10...55 DC |
| Consommation                     | [mA] | < 20       |
| Classe de protection             |      | II         |
| Protection inversion de polarité |      | oui        |

## Sorties

|                                                                |      |       |
|----------------------------------------------------------------|------|-------|
| Technologie                                                    |      | PNP   |
| Chute de tension max. sortie de commutation DC                 | [V]  | 2,5   |
| Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC | [mA] | 400   |
| Fréquence de commutation DC                                    | [Hz] | 1000  |
| Protection courts-circuits                                     |      | oui   |
| Version protection courts-circuits                             |      | pulsé |
| Protection surcharges                                          |      | oui   |

## Zone de détection

|                              |     |        |
|------------------------------|-----|--------|
| Zone de détection hystérésis | [%] | 1...15 |
|------------------------------|-----|--------|



## Capteur de température infrarouge

OWL-3506-BPKG

## Conditions d'utilisation

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Température ambiante | [°C] | -20...60 |
| Indice de protection |      | IP 65    |

## Tests / homologations

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| CEM | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | classe B |

## Données mécaniques

|                  |      |                                           |
|------------------|------|-------------------------------------------|
| Boîtier          |      | cylindrique                               |
| Dimensions       | [mm] | Ø 58 / L = 200                            |
| Matières         |      | boîtier: laiton recouvert de bronze blanc |
| Matière lentille |      | verre                                     |

## Afficheurs / éléments de service


|            |                     |                |
|------------|---------------------|----------------|
| Indication | état de commutation | 1 x LED, jaune |
|------------|---------------------|----------------|

## Remarques

|                   |  |          |
|-------------------|--|----------|
| Unité d'emballage |  | 1 pièces |
|-------------------|--|----------|

## Raccordement électrique

Connecteur: 1 x 7/8"



## Raccordement

