




Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI-010-RES30-MFRKG/US/ /P

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: PI2094 ou PI1094
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1		
Etendue de mesure	-0,5...10 bar	-7...145 psi	-50...1000 kPa
Raccord process	taroudage Aseptoflex filetage extérieur Aseptoflex		

Application

Caractéristique spécifique	contacts dorés		
Application	affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons		
Montage	boîtier orientable 350°		
Fluides	fluides liquides et visqueux		
Température du fluide [°C]	-25...125; (145 max. 1h)		
Pression d'éclatement min.	150 bar	2175 psi	15000 kPa
Tenue en pression	50 bar	725 psi	5000 kPa
Type de pression	pression relative		
Sans zone morte	oui		



Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI-010-RES30-MFRKG/US/ /P

Données électriques			
Tension d'alimentation	[V]	20...30 DC; ("supply class 2" selon cULus)	
Consommation	[mA]	< 60	
Résistance d'isolation min.	[MΩ]	100; (500 V DC)	
Classe de protection		III	
Protection inversion de polarité		oui	
Retard à la disponibilité	[s]	0,2	
Chien de garde intégré		oui	
Entrées/sorties			
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 2; Nombre des sorties analogiques: 1	
Sorties			
Nombre total de sorties		2	
Sortie signal		signal de commutation; signal analogique; (configurable)	
Technologie		PNP/NPN	
Nombre des sorties TOR		2	
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250	
Fréquence de commutation DC	[Hz]	< 170	
Nombre des sorties analogiques		1	
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)	
Charge maxi	[Ω]	(Ub - 10 V) / 20 mA	
Sortie analogique (tension)	[V]	0...10; (possibilité de mise à l'échelle 1:4)	
Résistance de charge min.	[Ω]	2000	
Protection courts-circuits		oui	
Version protection courts-circuits		pulsé	
Protection surcharges		oui	
Etendue de mesure / plage de réglage			
Etendue de mesure	-0,5...10 bar	-7...145 psi	-50...1000 kPa
Point de consigne haut SP	-0,45...9,99 bar	-7...145 psi	-45...999 kPa
Point de consigne bas rP	-0,5...9,94 bar	-7...144 psi	-50...994 kPa
Sortie analogique/valeur min	-0,5...7,49 bar	-7...109 psi	-50...749 kPa
Sortie analogique/valeur max	2...9,99 bar	29...145 psi	200...999 kPa
En pas de	0,01 bar	1 psi	1 kPa
Exactitude / déviations			
Répétabilité	[% du gain]	< ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)	
Exactitude type	[% du gain]	< ± 0,6; (Turn down 1:1 , linéarité, y compris hystérésis et répétabilité , réglage des valeurs limites selon DIN EN IEC 62828-1)	
Ecart de linéarité	[% du gain]	< ± 0,5; (Turn down 1:1)	



Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI-010-RES30-MFRKG/US/ /P

Déviati�n hyst�r�sis	[% du gain]	< ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilit�� � long terme	[% du gain]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; par an)
Coefficient de temp�rature point z�ro	[% du gain / 10 K]	< ± 0,15; (0...80 �C)
Coefficient de temp�rature gain	[% du gain / 10 K]	< ± 0,4; (0...80 �C)
Temps de r�ponse		
Temps de r�ponse	[ms]	< 3
Amortissement valeur process dAP	[s]	0...4
Amortissement sortie analogique dAA en pas	[s]	0 - 0,1 - 0,5 - 2
Temps de r�ponse max. sortie analogique	[ms]	3
Logiciel / programmation		
Possibilit�s de param�trage	hyst�r�sis / fen�tre; normalement ouvert / ferm�; logique de commutation; sortie de courant / tension; Amortissement; adaptation des valeurs affich�es; afficheur orientable / d�sactivable; Unit� d'affichage; point z�ro; gain	
Conditions d'utilisation		
Temp�rature ambiante	[�C]	-25...80
Temp�rature de stockage	[�C]	-40...100
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 rayonnement HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le c�ble	10 V
Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
Donn�es m�caniques		
Mati�res	inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM	
Mati�res en contact avec le fluide	inox (1.4435 / 316L); PTFE sur substrat c�ramique; PTFE	
Cycles de pression min.	100 millions	
Raccord process	taraudage Aseptoflex filetage ext�rieur Aseptoflex	
Afficheurs / �l�ments de service		
Indication	�tat de commutation	2 x LED, rouge
	indication de fonction	Affichage LED � 7 segments
	valeurs mesur�es	Affichage LED � 7 segments
Unit� d'affichage	bar; psi; kPa	
Remarques		
Unit� d'emballage	1 pi�ces	

Capteur de pression affleurant avec afficheur

PI-010-RES30-MFRKG/US/ /P

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



Raccordement



OUT1
OUT2

sortie de commutation
sortie de commutation
sortie analogique