
PM1704

Transmetteur de pression affleurant

PM-010-REA01-E-ZVG/US



ACS CE CRN cULus LISTED EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA IO-Link Reg31 UKCA

Caractéristiques du produit				
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties analogiques: 1			
Etendue de mesure	-1...10 bar	-14,5...145 psi	-100...1000 kPa	-0,1...1 MPa
Raccord process	taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario			
Application				
Caractéristique spécifique	contacts dorés			
Elément de mesure	cellule de mesure de pression céramique-capacitif			
Surveillance de la température	non			
Application	affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons			
Fluides	fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux			
Température du fluide [°C]	-25...125; (150 max. 1h)			
Pression d'éclatement min.	150 bar	2175 psi	15 MPa	
Tenue en pression	50 bar	725 psi	5 MPa	
Résistance à la dépression [mbar]	-1000			
Type de pression	pression relative; vide			
Sans zone morte	oui			
PMSA pour des applications selon NEC [bar]	50			
Données électriques				
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC			
Résistance d'isolation min. [MΩ]	100; (500 V DC)			
Classe de protection	III			

PM1704

Transmetteur de pression affleurant

PM-010-REA01-E-ZVG/US

Protection inversion de polarité		oui		
Chien de garde intégré		oui		
2 fils				
Consommation	[mA]	3,5...21,5		
Retard à la disponibilité	[s]	1		
3 fils				
Consommation	[mA]	< 45		
Retard à la disponibilité	[s]	0,5		
Entrées/sorties				
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties analogiques: 1		
Sorties				
Nombre total de sorties		2		
Sortie signal		signal analogique; IO-Link; (configurable)		
Nombre des sorties analogiques		1		
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20; (possibilité de mise à l'échelle)		
Charge maxi	[Ω]	700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)		
Résistance courts-circuits		oui		
Protection surcharges		oui		
Etendue de mesure / plage de réglage				
Etendue de mesure		-1...10 bar	-14,5...145 psi	-100...1000 kPa	-0,1...1 MPa
Sortie analogique/valeur min		-1...8 bar	-14,5...116 psi	-0,1...0,8 MPa
Sortie analogique/valeur max		1...10 bar	14,5...145 psi	0,1...1 MPa
En pas de		0,005 bar	0,1 psi	0,0005 MPa
Réglage usine		ASP = 0,0 bar	AEP = 10,0 bar	
Exactitude / déviations				
Répétabilité	[% du gain]	< ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)		
Exactitude type	[% du gain]	< ± 0,2; (linéarité, y inclus l'hystérésis et la répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN CEI 62828-1)		
Ecart de linéarité	[% du gain]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Déviation hystérésis	[% du gain]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)		
Stabilité à long terme	[% du gain]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; par an)		
Coefficient de température point zéro	[% du gain / 10 K]	< ± 0,05; (0...70 °C)		
Coefficient de température gain	[% du gain / 10 K]	< ± 0,15; (0...70 °C)		
Temps de réponse				
Amortissement sortie analogique dAA	[s]	0...4		
2 fils				
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique	[ms]	30		

PM1704

Transmetteur de pression affleurant

PM-010-REA01-E-ZVG/US

3 fils			
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique	[ms]	7	
Interfaces			
Interface de communication		IO-Link	
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link		1.1	
Profils		Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)	
Mode SIO		non	
Type de port maître requis		A	
Données process analogiques		3	
Temps de cycle de process min.	[ms]	3,2	
DeviceID supportés		**Mode de fonctionnement**	**DeviceID**
		default	662
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...80	
Température de stockage	[°C]	-40...100	
Indice de protection		IP 67; IP 68; IP 69K	
Tests / homologations			
CEM		DIN EN 61000-6-2	
		DIN EN 61000-6-3	
Tenue aux chocs		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations		DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[Années]	323	
Remarque sur l'homologation		certificat usine à télécharger sur www.factory-certificate.ifm	
Homologation UL		N° d'agrément UL	J021
Données mécaniques			
Poids	[g]	307,75	
Matières		inox (1.4404 / 316L); PBT	
Matières en contact avec le fluide		céramique (99,9 % Al2O3); inox (1.4435 / 316L); caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Cycles de pression min.		100 millions	
Couple de serrage	[Nm]	35	
Raccord process		taraudage G 1 filetage extérieur Aseptoflex Vario	
Remarques			
Unité d'emballage		1 pièces	


PM1704

Transmetteur de pression affleurant


PM-010-REA01-E-ZVG/US

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré



Raccordement



1	raccordement pour le fonctionnement 2 fils (Analogique)
2	raccordement pour le fonctionnement 3 fils (Analogique / IO-Link) OUT1 : IO-Link OUT2 : sortie analogique