




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR12ABH/10M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



| Caractéristiques du produit          |         |                                            |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
| Raccord process                      |         | G 1/2 filetage extérieur                   |
| Application                          |         |                                            |
| Fluides                              |         | Liquides; Milieu gazeux; milieux agressifs |
| Température du fluide                | [°C]    | -25...80                                   |
| Tenue en pression                    | [bar]   | 30                                         |
| Liquides                             |         |                                            |
| Température du fluide                | [°C]    | -25...80                                   |
| Milieu gazeux                        |         |                                            |
| Température du fluide                | [°C]    | -25...80                                   |
| Données électriques                  |         |                                            |
| Raccordement au boîtier de contrôle  |         | VS 0200                                    |
| Etendue de mesure / plage de réglage |         |                                            |
| Liquides                             |         |                                            |
| Plage de réglage                     | [cm/s]  | 3...300                                    |
| Meilleure sensibilité                | [cm/s]  | 3...60                                     |
| Milieu gazeux                        |         |                                            |
| Plage de réglage                     | [cm/s]  | 200...2000                                 |
| Exactitude / déviations              |         |                                            |
| Gradient de température              | [K/min] | 15                                         |
| Temps de réponse                     |         |                                            |
| Temps de réponse                     | [s]     | 1...10                                     |



## Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFR12ABH/10M

|                                                                           |     |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| Liquides                                                                  |     |                                 |
| Temps de réponse                                                          | [s] | 1...10                          |
| Milieu gazeux                                                             |     |                                 |
| Temps de réponse                                                          | [s] | 1...10                          |
| <b>Conditions d'utilisation</b>                                           |     |                                 |
| Indice de protection                                                      |     | IP 67                           |
| <b>Données mécaniques</b>                                                 |     |                                 |
| Boîtier                                                                   |     | boîtier fileté                  |
| Matières                                                                  |     | Hastelloy C-4 (2.4610)          |
| Matières en contact avec le fluide                                        |     | Hastelloy C-4 (2.4610)          |
| Raccord process                                                           |     | G 1/2 filetage extérieur        |
| <b>Accessoires</b>                                                        |     |                                 |
| Fourniture                                                                |     | joints d'étanchéité: 2 x AMF 30 |
| <b>Remarques</b>                                                          |     |                                 |
| Unité d'emballage                                                         |     | 1 pièces                        |
| <b>Raccordement électrique</b>                                            |     |                                 |
| Câble: 10 m, PUR; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> |     |                                 |
| Raccordement                                                              |     |                                 |



|      |                                 |
|------|---------------------------------|
|      | Couleurs des fils conducteurs : |
| BN = | brun                            |
| BU = | bleu                            |
| BK = | noir                            |
| WH = | blanc                           |
| GY = | gris                            |