


Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFM12ZBB/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Caractéristiques du produit

Raccord process M12 x 1

Application

Application haute plage de température

Fluides Liquides; Milieu gazeux

Tenue en pression [bar] 30

Liquides

Application haute plage de température

Température du fluide [°C] 0...120

Milieu gazeux

Température du fluide [°C] 0...100

Données électriques

Raccordement au boîtier de contrôle VS 0200

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

Plage de réglage [cm/s] 3...300

Meilleure sensibilité [cm/s] 3...60

Milieu gazeux

Plage de réglage [cm/s] 200...2000

Meilleure sensibilité [cm/s] 200...800

Exactitude / déviations

Gradient de température [K/min] 15

Temps de réponse

Temps de réponse [s] 1...10

Liquides

Temps de réponse [s] 1...10

Milieu gazeux

Temps de réponse [s] 1...10

Conditions d'utilisation


Indice de protection IP 67



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFM12ZBB/6M

Données mécaniques	
Boîtier	boîtier fileté
Dimensions [mm]	M12 x 1
Désignation du filetage	M12 x 1
Matières	inox 1.4571 (316Ti)
Matières en contact avec le fluide	inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process	M12 x 1
Accessoires	
Fourniture	joints d'étanchéité: 2 x AMF 30
Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 6 m; 5 x 0,34 mm ²	
Raccordement	



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris