




Contrôleur de débit d'air

SLG23CEEAKOG/24VDC



1 potentiomètre

Caractéristiques du produit	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties relais: 1
Raccord process	Ø 23 mm
Application	
Température du fluide [°C]	-10...50
Tenue en pression [bar]	1
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC
Consommation [mA]	50
Résistance d'isolation min. [MΩ]	100; (500 V DC)
Retard à la disponibilité [s]	60
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties relais: 1
Sorties	
Sortie signal	signal de commutation
Nombre des sorties relais	1
Pouvoir de coupure	3 A (30 V DC / 250 V AC // cULus: 30 V DC / AC)
Fonction de commutation surveillance du débit	le relais est enclenché en cas de débit
Etendue de mesure / plage de réglage	
Milieu gazeux	
Plage de réglage [cm/s]	100...1000
Meilleure sensibilité [cm/s]	100...400

SL5101



Contrôleur de débit d'air

SLG23CEEAKOG/24VDC

Exactitude / déviations		
Gradient de température	[K/min]	5
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	3...60
Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	3...60
Logiciel / programmation		
Réglage du seuil de commutation	potentiomètre	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-10...50
Température de stockage	[°C]	-25...85
Humidité relative de l'air max.	[%]	90
Indice de protection	IP 65	
Tests / homologations		
MTTF	[Années]	1202
Homologation UL	N° d'agrément UL	I029
	Numéro de fichier UL	E174189
Données mécaniques		
Poids	[g]	192,5
Dimensions	[mm]	Ø 23 / L = 142
Matières	boîtier: PBT; face active: titane	
Matières en contact avec le fluide	PBT; titane	
Raccord process	Ø 23 mm	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	1 x LED, rouge
	Fonction	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	Bride de fixation: 1, E40048	
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

SL5101




Contrôleur de débit d'air

SLG23CEEAKOG/24VDC

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :
BU =	brun
BK =	bleu
WH =	noir
	blanc