


Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/230VAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SN0150

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



1 fixation sur rail DIN



Application

Application	Surveillance du débit
-------------	-----------------------

Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	-10...10
Tension d'alimentation	[V]	< 230 AC
Consommation de puissance max.	[VA]	3
Retard à la disponibilité	[s]	30
Nombre de voies		1

Sorties

Technologie	relais
Pouvoir de coupure	4 A, 250 V AC
Fonction de commutation surveillance du débit	le relais est enclenché en cas de débit

Logiciel / programmation

Réglage du seuil de commutation	potentiomètre
Sélection liquide / gaz	sélecteur

Conditions d'utilisation


Température ambiante	[°C]	0...60
Indice de protection		IP 40
Protection bornes		IP 20



Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/230VAC

Données mécaniques		
Boîtier	montage sur rail	
Dimensions	[mm]	75 x 55 x 110
Matières	plastique	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	
Raccordement électrique		
Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²		
Raccordement		



- 1: Relais Surveillance du débit
Couleurs des fils conducteurs :
- BN = brun
BU = bleu
BK = noir
WH = blanc
GY = gris