




Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SR0126  
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !




| Application                                   |                                                    |          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Application                                   | Surveillance du débit; Surveillance du câble       |          |
| Données électriques                           |                                                    |          |
| Tolérance de la tension d'alimentation        | [%]                                                | -20...20 |
| Tension d'alimentation                        | [V]                                                | 24 DC    |
| Consommation                                  | [mA]                                               | 70       |
| Retard à la disponibilité                     | [s]                                                | 30       |
| Nombre de voies                               |                                                    | 1        |
| Sorties                                       |                                                    |          |
| Technologie                                   | relais                                             |          |
| Pouvoir de coupure                            | 4 A, 250 V AC                                      |          |
| Fonction de commutation surveillance du débit | le relais est enclenché en cas de débit            |          |
| Fonction de commutation surveillance du câble | le relais est déclenché en cas de rupture d'un fil |          |
| Temps de réponse                              |                                                    |          |
| Temps de réponse                              | [s]                                                | < 10     |
| Logiciel / programmation                      |                                                    |          |
| Réglage du seuil de commutation               | potentiomètre                                      |          |
| Sélection liquide / gaz                       | sélecteur                                          |          |



Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

| Conditions d'utilisation                |                     |                  |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------|
| Température ambiante                    | [°C]                | -25...60         |
| Indice de protection                    |                     | IP 40            |
| Protection bornes                       |                     | IP 20            |
| Données mécaniques                      |                     |                  |
| Boîtier                                 |                     | montage sur rail |
| Dimensions                              | [mm]                | 75 x 55 x 110    |
| Matières                                |                     | plastique        |
| Afficheurs / éléments de service        |                     |                  |
| Indication                              | Fonction            | 11 x LED         |
|                                         | état de commutation | LED, rouge       |
| Remarques                               |                     |                  |
| Unité d'emballage                       |                     | 1 pièces         |
| Raccordement électrique                 |                     |                  |
| Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm² |                     |                  |
| Raccordement                            |                     |                  |



- 1: Relais Surveillance du câble
- 2: Relais Surveillance du débit
- Couleurs des fils conducteurs :
- BN = brun
- BU = bleu
- BK = noir
- WH = blanc
- GY = gris