

ST6600




Capteur de débit

SCE18ADBFPKG/PH

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SI5000 + E40104

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
Raccord process	raccord en té QL 18 / ST DIN 2353
Application	
Application	Haute pression
Fluides	Liquides
Température du fluide [°C]	-25...80
Tenue en pression [bar]	300
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	20...36 DC
Consommation [mA]	< 45
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité [s]	< 20
Entrées/sorties	
Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties TOR: 1
Sorties	
Nombre total de sorties	1
Sortie signal	signal de commutation

ST6600



Capteur de débit

SCE18ADBFPKG/PH

Technologie	PNP	
Nombre des sorties TOR	1	
Fonction de sortie	normalement ouvert / fermé; (paramétrage)	
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5	
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	400	
Protection courts-circuits	oui	
Version protection courts-circuits	pulsé	
Protection surcharges	oui	
Etendue de mesure / plage de réglage		
Plage de réglage [cm/s]	3...300	
Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60	
Exactitude / déviations		
Gradient de température [K/min]	300	
Temps de réponse		
Temps de réponse [s]	1...10	
Logiciel / programmation		
Réglage du seuil de commutation	potentiomètre	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-20...80	
Indice de protection	IP 67	
Données mécaniques		
Dimensions [mm]	60 x 41 x 101	
Matières	PBT GF20	
Matières en contact avec le fluide	inox 1.4571 (316Ti)	
Raccord process	raccord en té QL 18 / ST DIN 2353	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
Remarques		
Unité d'emballage	1 pièces	

ST6600





Capteur de débit

SCE18ADBFPKG/PH

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir