


TS522A



Sonde de température à boulonner avec câble

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G



Caractéristiques du produit

Etendue de mesure	-20...115 °C	-4...239 °F
Raccord process	capteur à boulonner 10 x 10 x 42 mm	

Application

Elément de mesure	1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)
Montage	Capteur de contact pour des corps solides

Données électriques

Classe de protection	III
----------------------	-----

Etendue de mesure / plage de réglage

Etendue de mesure	-20...115 °C	-4...239 °F
Remarque sur l'étendue de mesure	étendue de mesure pour des applications non ATEX: -20...150 °C / -4...302 °F	

Exactitude / déviations

Précision	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-----------	-----	-------------------------

Temps de réponse

Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	13 / 39
--------------------------------------	-----	---------

Conditions d'utilisation

Indice de protection	IP 67
----------------------	-------

Tests / homologations

Marquage ATEX	II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X	
	II 3G Ex nA IIC T4 Gc X	
MTTF	[Années]	19025,9

Données mécaniques

Poids	[g]	232
Boîtier	capteur à boulonner	
Dimensions	[mm]	10 x 10 x 42
Matières	inox (1.4404 / 316L)	
Raccord process	capteur à boulonner 10 x 10 x 42 mm	

TS522A



Sonde de température à boulonner avec câble

TS-500KEKD06...../5M/3D/3G

Remarques


Unité d'emballage

1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, silicone

Raccordement



RD =

WH =

Couleurs des fils conducteurs :

rouge

blanc