


**Εφαρμογή**

Εφαρμογή

πύλη ProfiNet

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	500; (με εξωτερική τροφοδοσία: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i		2
Γαλβανική απόμόνωση		Ναι

Έξοδοι

Εύρος τάσης DC	[V]	κατά PELV
----------------	-----	-----------

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	Ethernet
Ethernet - Modbus TCP	
Ρυθμός μετάδοσης	10 MBaud; 100 MBaud
Σχεδίαση κονέκτορα	RJ45
Πρωτόκολλο	Modbus TCP
Τύπος χρήσης	Προγραμματισμός
Ethernet - PROFINET	
Ρυθμός μετάδοσης	100 MBaud



Πύλη AS-Interface ProfiNet

AS-i Gateway 2Master PN

Σχεδίαση κονέκτορα	RJ45	
Πρωτόκολλο	PROFINET	
Τύπος χρήσης	Μεταφορά δεδομένων	
Σημείωση για τις διασυνδέσεις	Device Class B	
Ethernet - TCP/IP		
Ρυθμός μετάδοσης	10 MBaud; 100 MBaud	
Σχεδίαση κονέκτορα	RJ45	
Πρωτόκολλο	TCP/IP	
Τύπος χρήσης	Προγραμματισμός	
Ethernet - UDP/IP		
Ρυθμός μετάδοσης	10 MBaud; 100 MBaud	
Σχεδίαση κονέκτορα	RJ45	
Πρωτόκολλο	UDP/IP	
Τύπος χρήσης	Προγραμματισμός	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας		IP 20
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	40
AS-i κατάταξη		
Έκδοση AS-i		3.0
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M4
Πιστοποιητικό AS-i		97301
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	719
Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο με επίστρωση πούδρας; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο; PC	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, κόκκινο / πράσινο
		Γραφική οθόνη LCD
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Με κλέμες	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	άδεια: "CODESYS V3", E71400	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	



Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση

☐	AS-i 2+
☐	AS-i 2-
☐	AS-i 1+
☐	AS-i 1-
☐	FE
☐	n.c.
☐	24 V
☐	0 V