


AC1412



Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP

AS-i Gateway 2Master PB



Εφαρμογή		
Εφαρμογή		πύλη Profibus
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC)
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 500; (AUX / AS-i 1)
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	500; (με εξωτερική τροφοδοσία: 10 mA; AS-i 2: 10 mA)
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i		2
Γαλβανική απόμόνωση		Ναι
Έξοδοι		
Εύρος τάσης DC	[V]	κατά PELV
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας		Ethernet; PROFIBUS
Ethernet - Modbus TCP		
Ρυθμός μετάδοσης		10 MBaud; 100 MBaud
Σχεδίαση κονέκτορα		RJ45
Πρωτόκολλο		Modbus TCP
Τύπος χρήσης		Προγραμματισμός



Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP

AS-i Gateway 2Master PB

Ethernet - TCP/IP		
Ρυθμός μετάδοσης	10 MBaud; 100 MBaud	
Σχεδίαση κονέκτορα	RJ45	
Πρωτόκολλο	TCP/IP	
Τύπος χρήσης	Προγραμματισμός	
Ethernet - UDP/IP		
Ρυθμός μετάδοσης	10 MBaud; 100 MBaud	
Σχεδίαση κονέκτορα	RJ45	
Πρωτόκολλο	UDP/IP	
Τύπος χρήσης	Προγραμματισμός	
PROFIBUS		
Πρότυπο μετάδοσης	EN 50170	
Ρυθμός μετάδοσης	12 MBaud	
Πρωτόκολλο	Profibus DP	
Τύπος χρήσης	Μεταφορά δεδομένων	
Έκδοση	DPV0; DPV1	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας	IP 20	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
MTTF	[χρόνια]	39
AS-i κατάταξη		
Έκδοση AS-i	3.0	
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M4	
Πιστοποιητικό AS-i	97302	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	724,5
Περιβλήμα	τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο με επίστρωση πούδρας; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο; PC	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, κόκκινο / πράσινο
		Γραφική οθόνη LCD
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Με κλέμες	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	άδεια: "CODESYS V3", E71400	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	



Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP

AS-i Gateway 2Master PB

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Ακροδέκτες: ...2,5 mm²

Σύνδεση

	AS-i 2+
	AS-i 2-
	AS-i 1+
	AS-i 1-
	FE
	n.c.
	24 V
	0 V