


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC1334

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 σειρά διασύνδεση RS232C



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Μικρό σύστημα ελέγχου για προετοιμασία σήματος

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	22...30 DC; (24 DC ; κατά PELV)
Ταξινόμηση μόνωσης	[V]	500
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	80
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	10
Γαλβανική απόμόνωση		Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
--------------------	------

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	RS232
-------------------------	-------

RS232

Αριθμός διασυνδέσεων RS232	1
Ρυθμός μετάδοσης	4800...62400 Baud
Σχεδίαση κονέκτορα	SUB-D
Τύπος χρήσης	Προγραμματισμός



PLC AS-Interface

CONTR 2MSTR 1RS232C

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	95
Βαθμός προστασίας		IP 20
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις		< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)
AS-i κατάταξη		
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M1
Πιστοποιητικό AS-i		22502
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Έλεγχος λειτουργίας	2 x LED, Κόκκινο
		2 x LED, Πράσινο
		2 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
κλέμες με βίδα: 7 x		
Σύνδεση		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE