


Πύλη AS-Interface DeviceNet με PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC1318

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Διασύνδεση προγραμματισμού RS232C
- 2 διασύνδεση DeviceNet



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Χρήση ως μικρό σύστημα ελέγχου και πύλη Gateway

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	22...30 DC; (24 DC ; κατά PELV)
Ταξινόμηση μόνωσης	[V]	500
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	80
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	10
Γαλβανική απόμόνωση		Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
--------------------	------

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	RS232
-------------------------	-------

RS232

Αριθμός διασυνδέσεων RS232	1
Ρυθμός μετάδοσης	4800...62400 Baud
Σχεδίαση κονέκτορα	SUB-D



Πύλη AS-Interface DeviceNet με PLC

CONTR/1MSTR/1RS232C/1DN

Τύπος χρήσης		Προγραμματισμός	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...70	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	95	
Βαθμός προστασίας		IP 20	
AS-i κατάταξη			
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M1	
Πιστοποιητικό AS-i		22504	
Μηχανικά δεδομένα			
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		Έλεγχος λειτουργίας	2 x LED, Κόκκινο
			2 x LED, Πράσινο
			2 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			
κλέμες με βίδα: 5 x			
Σύνδεση			

5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1–
1	PE