


PLC AS-Interface

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



- 1 Διασύνδεση προγραμματισμού RS232C
2 Datenschnittstelle RS485



Εφαρμογή

Εφαρμογή Μικρό σύστημα ελέγχου για προετοιμασία σήματος

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	22...30 DC; (24 DC ; κατά PELV)
Ταξινόμηση μόνωσης [V]	500
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	80
Γαλβανική απόμόνωση	Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση AS-i

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας RS232

RS232

Αριθμός διασυνδέσεων RS232	1
Ρυθμός μετάδοσης	4800...62400 Baud
Σχεδίαση κονέκτορα	SUB-D
Τύπος χρήσης	Προγραμματισμός

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-20...70



PLC AS-Interface

Contr 2MSTR 1RS232C 1RS485

Βαθμός προστασίας	IP 20	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις	< 15 g (11ms) / < 55 Hz (0.5mm)	
AS-i κατάταξη		
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M1	
Πιστοποιητικό AS-i	22505	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Έλεγχος λειτουργίας	2 x LED, Κόκκινο
		2 x LED, Πράσινο
		2 x LED, Κίτρινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
κλέμες με βίδα: 7 x		
Σύνδεση		

7	AS-i 2+
6	AS-i 2-
5	+ 24 V
4	0 V
3	AS-i 1+
2	AS-i 1-
1	PE