

Technical drawing of a mechanical part, showing a front view (left) and a side view (right).

Front View (Left):

- Overall diameter: $\varnothing 42$
- Central hole diameter: $\varnothing 6$
- Feature 1 points to the outer edge.
- Feature 2 points to the inner edge.
- Feature 3 points to the central hole.
- Angular dimension: 120°
- Radial dimension: 17
- Angular dimension: 30°

Side View (Right):

- Overall width: 15
- Distance from left edge to center: 46
- Distance from center to right edge: 10
- Feature 1 points to the outer edge.
- Feature 2 points to the inner edge.
- Feature 3 points to the central hole.
- Radial dimension: 4
- Radial dimension: 6
- Radial dimension: $\varnothing 50_{h7}$
- Radial dimension: $\varnothing 58$
- Radial dimension: 12.5
- Radial dimension: 3

CE

Résolution	1024 points
Type d'arbre	arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]	6

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	150

Technologie	HTL
Courant max. par sortie [mA]	50
Fréquence de commutation [kHz]	300
Version protection courts-circuits	< 60 s
Déphasage canal A et B [°]	90

Résolution	1024 points
------------	-------------

Température ambiante	[°C]	-20...85
Température de stockage	[°C]	-30...100
Humidité relative de l'air max.	[%]	98
Indice de protection		IP 64



Codeur incrémental à arbre plein

RU-1024-I24/L2

Tests / homologations

Tenue aux chocs	100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations	10 g (55...2000 Hz)

Données mécaniques


Dimensions [mm]	Ø 58 / L = 46
Matières	aluminium
Vitesse de rotation [U/min]	12000
Couple de démarrage max. [Nm]	1
Température de référence couple [°C]	20
Type d'arbre	arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]	6
Matière de l'arbre	acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N]	10
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N]	20
Bride de fixation	Flasque synchro

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; axial

brun	A
vert	A inversé
gris	B
rose	B inversé
rouge	index 0
noir	index 0 inversé
bleu	L+ détecteur
blanc	0V détecteur
brun / vert	L+ (Up)
blanc / vert	0V (Un)
violet	défaut inversé
blindage	boîtier

Diagrammes et courbes

Diagramme d'impulsions	 sens de rotation dans le sens horaire (vue sur l'arbre)
------------------------	---