


Πύλη AS-Interface EtherNet/IP με PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή

Εφαρμογή Χρήση ως αποκεντρωμένος ελεγκτής και πύλη Ethernet-IP / Εξυπηρετητής Δικτύου

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	24 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 400
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	10
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA]	10
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i	1

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	RS232; Ethernet
Ethernet	
Ρυθμός μετάδοσης	10; 100
Πρωτόκολλο	EtherNet/IP; IP
Τύπος χρήσης	Μεταφορά δεδομένων
Σημείωση για τις διασυνδέσεις	πρωτόκολλο CIP Ethernet / IP εξυπηρετητής ομάδα 2 και ομάδα 3



Πύλη AS-Interface EtherNet/IP με PLC

Control.E 1Mstr ET IP RS232

RS232

Αριθμός διασυνδέσεων RS232	1
Ρυθμός μετάδοσης	9600...115200 Baud
Σχεδίαση κονέκτορα	RJ11
Τύπος χρήσης	Προγραμματισμός
Σημείωση για τις διασυνδέσεις	γαλβανικά απομονωμένος

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-20...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	95
Βαθμός προστασίας	IP 20

AS-i κατάταξη

Έκδοση AS-i	2.1
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M1e

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	3 x LED, Κόκκινο
		4 x LED, Πράσινο
		2 x LED, Κίτρινο
		Γραφική οθόνη LCD

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση

