


Πύλη AS-Interface CANopen με PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC1331

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Οθόνη
2 Μπουτόν
3 διασύνδεση CANopen



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Αποκεντρωμένος ελεγκτής; πύλη CANopen

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	24 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 500
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	10
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	10
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i		1

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας

RS232; CAN

CAN

Αριθμός διασυνδέσεων CAN

1



Πύλη AS-Interface CANopen με PLC

ControllerE 1Mstr CO RS232

Πρωτόκολλο		CANopen	
Τύπος χρήσης		Μεταφορά δεδομένων	
RS232			
Αριθμός διασυνδέσεων RS232		1	
Ρυθμός μετάδοσης		9600...115200 Baud	
Σχεδίαση κονέκτορα		RJ11	
Τύπος χρήσης		Προγραμματισμός	
Σημείωση για τις διασυνδέσεις		γαλβανικά απομονωμένος	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...70	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	95	
Βαθμός προστασίας		IP 20	
AS-i κατάταξη			
Έκδοση AS-i		2.1	
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M3	
Πιστοποιητικό AS-i		61107	
Μηχανικά δεδομένα			
Περίβλημα		τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	3 x LED, Κόκκινο	
		2 x LED, Πράσινο	
		2 x LED, Κίτρινο	
		Γραφική οθόνη LCD	
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			
Σύνδεση			

