


Πύλη AS-Interface CANopen με PLC

ControllerE 2Mstr CO RS232

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC1332

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Οθόνη
- 2 Μπουτόν
- 3 διασύνδεση CANopen



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Αποκεντρωμένος ελεγκτής; πύλη CANopen

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	24 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 500
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	10
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA]	10
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i	2

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας

RS232; CAN

CAN

Αριθμός διασυνδέσεων CAN

1



Πύλη AS-Interface CANopen με PLC

ControllerE 2Mstr CO RS232

Πρωτόκολλο	CANopen	
Τύπος χρήσης	Μεταφορά δεδομένων	
RS232		
Αριθμός διασυνδέσεων RS232	1	
Ρυθμός μετάδοσης	9600...115200 Baud	
Σχεδίαση κονέκτορα	RJ11	
Τύπος χρήσης	Προγραμματισμός	
Σημείωση για τις διασυνδέσεις	γαλβανικά απομονωμένος	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	95
Βαθμός προστασίας	IP 20	
AS-i κατάταξη		
Έκδοση AS-i	2.1	
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M3	
Πιστοποιητικό AS-i	61108	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	4 x LED, Κόκκινο
		3 x LED, Πράσινο
		3 x LED, Κίτρινο
		Γραφική οθόνη LCD
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Σύνδεση		

