


Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC1376

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



- 1 Οθόνη
2 Μπουτόν
3 Διασύνδεση δεδομένων Profibus-DP



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Πύλη Profibus DP

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	24 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Ταξινόμηση μόνωσης [V]	500
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 400
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	10
Μεγ. κατανάλωση ισχύος [VA]	10
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i	2
Γαλβανική απόμόνωση	Ναι

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	PROFIBUS
PROFIBUS	
Πρότυπο μετάδοσης	EN 50170
Ρυθμός μετάδοσης	12 MBaud
Πρωτόκολλο	Profibus DP



Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP

ASI DP GATEWAY 2 MASTER

Τύπος χρήσης	Μεταφορά δεδομένων
Σημείωση για τις διασυνδέσεις	Λειτουργία διάγνωσης

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-20...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	95
Βαθμός προστασίας	IP 20

AS-i κατάταξη

Έκδοση AS-i	2.1
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M3
Πιστοποιητικό AS-i	61106

Μηχανικά δεδομένα

Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις [mm]	86 x 131 x 107
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	3 x LED, Κόκκινο
		3 x LED, Πράσινο
		2 x LED, Κίτρινο
		Γραφική οθόνη LCD

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση

