


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



1 Οθόνη

**Εφαρμογή**

Εφαρμογή

Αποκεντρωμένος ελεγκτής; Πύλη Profibus DP

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	24 DC
Ταξινόμηση μόνωσης	[V]	500
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 500
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	10
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	10
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i		1
Γαλβανική απόμόνωση		Ναι

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας

RS232; PROFIBUS

PROFIBUS

Πρότυπο μετάδοσης

EN 50170



Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP με PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Ρυθμός μετάδοσης	12 MBaud	
Πρωτόκολλο	Profibus DP	
Τύπος χρήσης	Μεταφορά δεδομένων	
Σημείωση για τις διασυνδέσεις	Λειτουργία διάγνωσης	
RS232		
Αριθμός διασυνδέσεων RS232	1	
Ρυθμός μετάδοσης	9600...115200 Baud	
Σχεδίαση κονέκτορα	RJ11	
Τύπος χρήσης	Προγραμματισμός	
Σημείωση για τις διασυνδέσεις	γαλβανικά απομονωμένος	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...70
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	95
Βαθμός προστασίας	IP 20	
AS-i κατάταξη		
Έκδοση AS-i	2.1	
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M3	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	τοποθέτησης σε ράγα DIN	
Διαστάσεις	[mm]	86 x 131 x 107
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	τρόπος λειτουργίας	2 x LED, Κόκκινο
		2 x LED, Πράσινο
		2 x LED, Κίτρινο
		Γραφική οθόνη LCD
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	



Πύλη AS-Interface PROFIBUS DP με PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση

