




Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

CompactModule 2DI 2DO T M12



Εφαρμογή	
Εφαρμογή	τοποθέτησης στο πεδίο
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	250
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	4
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V]	10...30 DC; (AUX)
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA]	4000; (AUX)
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"	Ναι
Είσοδοι / εξόδοι	
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2
Είσοδοι	
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	2



Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

CompactModule 2DI 2DO T M12

Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP; (Τύπος 2 κατά IEC 61131-2)	
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i	
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	20...30; (DC)	
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	200	
Όριο ρεύματος εισόδου [mA]	15	
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	6...10	
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA]	0...2	
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]	> 11	
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι	
Έξοδοι		
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	2	
Κύκλωμα	PNP	
Εύρος τάσης DC [V]	10...30; (AUX)	
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	2000; (κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 20 W (IEC 60947-5-1))	
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό [A]	4	
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι	
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι	
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή	AUX	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80	
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...80	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90; (χωρίς συμπύκνωση)	
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m]	2000	
Βαθμός προστασίας	IP 67; (όταν χρησιμοποιούνται πλακέ καλώδια E7400x / E7401x)	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF [χρόνια]	251	
Έγκριση UL	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Class 2
AS-i κατάταξη		
Έκδοση AS-i	2.11; 3.0	
Διευθυνσιοδότηση AS-i	Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης	
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης	Όχι	
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i	M2; M3; M4	
Προφίλ AS-i	S-3.0.E	
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	3	



Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

CompactModule 2DI 2DO T M12

Αριθμός ID AS-i	[hex]	0.E			
Πιστοποιητικό AS-i		40201			
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	Είσοδος	1	2	-	-
	Θηλυκός κονέκτορας	I-1	I-2	-	-
	Ακροδέκτης	2+4	2+4	-	-
	Έξοδος	-	-	3	4
	Θηλυκός κονέκτορας	-	-	O-3	O-4
	Ακροδέκτης	-	-	4	4

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	295
Τρόπος συναρμολόγησης		Πλακέ καλώδιο AS-i άμεσης σύνδεσης
Διαστάσεις	[mm]	118,2 x 60 x 27
Υλικό κατασκευής		PA; Θηλυκός κονέκτορας: Ορείχαλκος επινικελωμένος; με υποδοχές σπειρώματος στο κάτω τμήμα: Ορείχαλκος επινικελωμένος; O-ring: FKM; Επαφές διάτρησης: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κίτρινο I1...I2, O1...O2
	λειτουργία	LED, Πράσινο AS-i, AUX
	σφάλματα	LED, Κόκκινο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση βαθμίδας	Πλακέ καλώδια
------------------	---------------

Παρελκόμενα


Παρελκόμενα (προαιρετικά)	χιτώνιο από ανοξείδωτο ατσάλι, για εγκατάσταση σε περιπτώσεις υψηλού μηχανικού στρές , E70402
---------------------------	---

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό:
	I-, I+, I1, I2
	Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Έξοδοι

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



3	Έξοδοι
4	Εξωτερική τάση AUX -
5	Έξοδος μεταγωγής
5	Γείωση λειτουργίας (FE)
1, 2	Ελεύθερο




Βαθμίδα AS-Interface CompactLine

CompactModule 2DI 2DO T M12

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Είσοδοι

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



	Είσοδοι
1	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
2+4	Είσοδος δεδομένων 1 εσωτερικά γεφυρωμένα
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-
5	Γείωση λειτουργίας