




Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65



1 Πεδίο για ετικέτα



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός εισόδων PT100: 4	
Εύρος μέτρησης	[°C]	-200...850
Εφαρμογή		
Εφαρμογή	τοποθέτησης στο πεδίο	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	80
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός εισόδων PT100: 4	
Είσοδοι		
Αριθμός εισόδων PT100	4	
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i	
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V]	18...30; (DC)
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA]	20
Αριθμός αναλογικών εισόδων	σύνδεση αισθητήρων 2 και 3 καλωδίων	
Ανάλυση αναλογικής εισόδου	16 bit / 0,1 °C	
Έξοδοι		
Ανάλυση αναλογικής εισόδου	16 bit / 0,1 °C	



Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Εύρος μέτρησης	[°C]	-200...850
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...70
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90; (χωρίς συμπύκνωση)
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	2000
Βαθμός προστασίας		IP 65
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	
MTTF	[χρόνια]	150
AS-i κατάταξη		
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M3; M4
Προφίλ AS-i		S-7.3.E
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7
Αριθμός ID AS-i	[hex]	3.E
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	299
Τρόπος συναρμολόγησης		AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC
Υλικό κατασκευής		PBT
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	αναλογικό σήμα	LED, Κίτρινο Κανάλια AI1...AI4
	λειτουργία	LED, Πράσινο AS-i
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Σύνδεση βαθμίδας		Πλακέ καλώδια
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
ελατηριωτές κλέμες:		




Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG:

Σύνδεση



1	Κανάλι 1+
2	S1-
3	Κανάλι 1-
4	Κανάλι 2+
5	S2
6	Κανάλι 2-
7	Κανάλι 3+
8	S3-
9	Κανάλι 3-
10	Κανάλι 4+
11	S4-
12	Κανάλι 4-