




Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFM12ZBB

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SF5300 + E40101

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Caractéristiques du produit

Raccord process	M12 x 1
-----------------	---------

Application

Application	haute plage de température
-------------	----------------------------

Fluides	Liquides; Milieu gazeux
---------	-------------------------

Tenue en pression [bar]	30
-------------------------	----

Liquides

Application	haute plage de température
-------------	----------------------------

Température du fluide [°C]	0...120
----------------------------	---------

Milieu gazeux

Température du fluide [°C]	0...100
----------------------------	---------

Données électriques

Raccordement au boîtier de contrôle	VS 0200
-------------------------------------	---------

Etendue de mesure / plage de réglage

Liquides

Plage de réglage [cm/s]	3...300
-------------------------	---------

Meilleure sensibilité [cm/s]	3...60
------------------------------	--------

Milieu gazeux

Plage de réglage [cm/s]	200...2000
-------------------------	------------

Meilleure sensibilité [cm/s]	200...800
------------------------------	-----------

Exactitude / déviations

Gradient de température [K/min]	15
---------------------------------	----

Temps de réponse

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------

Liquides

Temps de réponse [s]	1...10
----------------------	--------



Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFM12ZBB

Milieu gazeux		
Temps de réponse	[s]	1...10
Conditions d'utilisation		
Indice de protection		IP 67
Données mécaniques		
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M12 x 1
Désignation du filetage		M12 x 1
Matières		inox 1.4571 (316Ti)
Matières en contact avec le fluide		inox 1.4571 (316Ti)
Raccord process		M12 x 1
Accessoires		
Fourniture		joints d'étanchéité: 2 x AMF 30
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, silicone; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Raccordement		



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris