


AS-Interface βαθμίδα

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5205

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Πεδίο για ετικέτα



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 135

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4
----------------------------	-----------------------------

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V] 20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA] 100
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA] > 5
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA] < 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V] > 10
Ψηφιακές εισόδους προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι



AS-Interface βαθμίδα

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 4E100mA

Έξοδοι					
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i			
Συνθήκες περιβάλλοντος					
Θερμοκρασία περιβάλλοντος		[°C]			
Βαθμός προστασίας		IP 67			
Δοκιμές / εγκρίσεις					
ΗΜΣ		EN 50295			
AS-i κατάταξη					
Προφίλ AS-i		S-0.0			
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i		[hex]			
Αριθμός ID AS-i		[hex]			
Αντιστοιχία των bit δεδομένων		0			
Bit δεδομένων		D0	D1	D2	D3
Θηλυκός κονέκτορας		I-1	I-2	I-3	I-4
Ακροδέκτης		2+4	2+4	3+4	3+4
Μηχανικά δεδομένα					
Τρόπος συναρμολόγησης		AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC ή PG			
Υλικό κατασκευής		PBT			
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού					
Οθόνη ενδείξεων		λειτουργία		LED, Πράσινο	
		τρόπος λειτουργίας		LED, Κίτρινο	
Παρατηρήσεις					
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ			
Ηλεκτρική συνδεσμολογία					
ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG:					
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A					
1 2 4 3					