




Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT



1 Πεδίο για ετικέτα



Εφαρμογή		
Εφαρμογή		τοποθέτησης στο πεδίο
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας [V]		26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]		200
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4
Είσοδοι		
Αριθμός ψηφιακών εισόδων		4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων		PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους		AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]		20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]		160
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]		> 5
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA]		< 3
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]		> 10
Ψηφιακές εισοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα		Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]		-25...60



Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

Βαθμός προστασίας		IP 65				
Δοκιμές / εγκρίσεις						
ΗΜΣ		EN 50295				
AS-i κατάταξη						
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M2; M3; M4				
Προφίλ AS-i		S-0.0.F				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]		0				
Αριθμός ID AS-i [hex]		0.F				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων		Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
		προσδιορισμό	I-1	I-2	I-3	I-4
Μηχανικά δεδομένα						
Βάρος [g]		182				
Τρόπος συναρμολόγησης		AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC ή PG				
Υλικό κατασκευής		PA 6-GF30; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού						
Οθόνη ενδείξεων		λειτουργία		LED, Πράσινο		
		σφάλματα		LED, Κόκκινο		
		τρόπος λειτουργίας		LED, Κίτρινο		
Ηλεκτρική συνδεσμολογία						
Σύνδεση βαθμίδας		Πλακέ καλώδια				
Παρατηρήσεις						
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ				
Ηλεκτρική συνδεσμολογία						
ελατηριωτές κλέμες:						
ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG:						