
# AC2033

## Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου




1 Πεδίο για ετικέτα

| | | |
|---|---|---|
| **Ηλεκτρικά δεδομένα** | | |
| Τάση λειτουργίας | [V] | 26,5...31,6 DC |
| Κατανάλωση ρεύματος | [mA] | < 50 |
| **Είσοδοι / έξοδοι** | | |
| Αριθμός εισόδων και εξόδων | | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4 |
| **Είσοδοι** | | |
| Αριθμός ψηφιακών εισόδων | | 4 |
| Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | | AS-i |
| Ρεύμα εισόδου μεγάλο | [mA] | 3...5 |
| Ρεύμα εισόδου μικρό | [mA] | 0,5...1 |
| **Έξοδοι** | | |
| Ηλεκτρική σχεδίαση | | AS-i |
| **Συνθήκες περιβάλλοντος** | | |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...60 |
| Βαθμός προστασίας | | IP 65 |
| **Δοκιμές / εγκρίσεις** | | |
| ΗΜΣ | | EN 50295 |
| **AS-i κατάταξη** | | |
| Προφίλ AS-i | | S-0.F |
| Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i | [hex] | 0 |

# AC2033

## Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

EMS/Module/4DI/CCT

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Αριθμός ID AS-i [hex] | F | | | | | |
| Αντιστοιχία των bit δεδομένων | Bit δεδομένων | D0 | D1 | D2 | D3 | |
| | προσδιορισμό | I-1 | I-2 / | I-3 | I-4 | |
| Αντιστοιχία των bit παραμέτρων | Bit παραμέτρου | τρόπος λειτουργίας | | | | |
| | P0 | επιτήρηση αισθητήρα | : I1 | απενεργοποιημένο | ενεργοποιημένο | |
| | P1 | επιτήρηση αισθητήρα | : I2 | απενεργοποιημένο | ενεργοποιημένο | |
| | P2 | επιτήρηση αισθητήρα | : I3 | απενεργοποιημένο | ενεργοποιημένο | |
| | P3 | επιτήρηση αισθητήρα | : I4 | απενεργοποιημένο | ενεργοποιημένο | |

### Μηχανικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Τρόπος συναρμολόγησης | AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC ή PG |
| Υλικό κατασκευής | PA 6-GF30; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303) |

### Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

| | | |
|---|---|---|
| Οθόνη ενδείξεων | λειτουργία | LED, Πράσινο |
| | τρόπος λειτουργίας | LED, Κίτρινο |

### Παρατηρήσεις

| | |
|---|---|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ελατηριωτές κλέμες:

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG: