


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC2035

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Πεδίο για ετικέτα

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 60
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	4
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
----------------------------	----------------------------

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4
Κύκλωμα	PNP
Εύρος τάσης DC	[V] 24; (κατά PELV)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA] 1000
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C] -25...60
Βαθμός προστασίας	IP 65



Βαθμίδα γενικής χρήσης AS-Interface

EEMS/Module/4DO/T/CCT

Δοκιμές / εγκρίσεις						
ΗΜΣ		EN 50295				
AS-i κατάταξη						
Προφίλ AS-i		S-8.0				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i		[hex]		8		
Αριθμός ID AS-i		[hex]		0		
Αντιστοιχία των bit δεδομένων		Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
		Προσδιορισμός	O-1	O-2	O-3	O-4
Αντιστοιχία των bit παραμέτρων		Bit παραμέτρου	τρόπος λειτουργίας			
		P0	επιτήρηση για όλες τις εξόδους	:	ενεργοποιημένο	απενεργοποιημένο
		P1	δεν χρησιμοποιείται			
		P2	δεν χρησιμοποιείται			
		P3	δεν χρησιμοποιείται			
Μηχανικά δεδομένα						
Τρόπος συναρμολόγησης		AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC-E ή PG				
Υλικό κατασκευής		PA 6-GF30; ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού						
Οθόνη ενδείξεων		λειτουργία			LED, Πράσινο	
		τρόπος λειτουργίας			LED, Κίτρινο	
Παρατηρήσεις						
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ				
Ηλεκτρική συνδεσμολογία						
ελατηριωτές κλέμες:						
ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK-E / PG:						