


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5205

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



1 Πεδίο για ετικέτα



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 235

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4
----------------------------	-----------------------------


Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	4
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	NPN
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	200
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	> 5
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA]	< 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]	> 10
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι



AS-Interface βαθμίδα

EMS-Module 4DI M12

Έξοδοι						
Ηλεκτρική σχεδίαση		AS-i				
Συνθήκες περιβάλλοντος						
Θερμοκρασία περιβάλλοντος		[°C]				
Βαθμός προστασίας		IP 67				
Δοκιμές / εγκρίσεις						
ΗΜΣ		EN 50295				
AS-i κατάταξη						
Προφίλ AS-i		S-0.0				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i		[hex]				
Αριθμός ID AS-i		[hex]				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων		Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
		Θηλυκός κονέκτορας	I-1	I-2	I-3	I-4
		Ακροδέκτης	2+4	2+4	2+4	2+4
Μηχανικά δεδομένα						
Τρόπος συναρμολόγησης		AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC ή PG				
Υλικό κατασκευής		PBT				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού						
Οθόνη ενδείξεων		λειτουργία	LED, Πράσινο			
		τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο			
Παρατηρήσεις						
Παρατηρήσεις		Στη μονάδα μπορεί να εκχωρηθεί νέα διεύθυνση έως και 15 φορές.				
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ				
Ηλεκτρική συνδεσμολογία						
ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG:						
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A						
						

Σύνδεση

