



Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση EtherCAT

IO-Link Master PFL EC 8P IP69K



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Τομέας υγιεινής; Μονάδες εισόδου/εξόδου για χρήση στο πεδίο

Λειτουργία αλυσιδωτής
σύνδεσης

Ηλεκτρική τροφοδοσία; διασύνδεση δικτύου

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	20...28 DC; (US ; Κατά SELV/PELV)
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	300...3900; (US)
Βαθμός προστασίας		III
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	[V]	20...30 DC; (UA)



Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση EtherCAT

IO-Link Master PFL EC 8P IP69K

Τροφοδοσία ενεργοποιητή UA		
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	8
Ένταση ρεύματος ανά θύρα	[A]	2; (ρυθμιζόμενος: 0...2; Εργοστασιακή ρύθμιση: 2)
Τροφοδοσία αισθητήρα US		
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	3,6
Ένταση ρεύματος ανά θύρα	[A]	2; (ρυθμιζόμενος: 0...2; Εργοστασιακή ρύθμιση: 0,45)
Είσοδοι / έξοδοι		
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων		16; (παραμετροποιήσιμες)
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 12; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 12
Είσοδοι		
Αριθμός ψηφιακών εισόδων		12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V]	11...30
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή	[V]	0...5
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα		Ναι
Έξοδοι		
Αριθμός ψηφιακών εξόδων		12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Τροφοδοσία ενεργοποιητή UA		
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA]	2000
Τροφοδοσία αισθητήρα US		
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA]	2000
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας		Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT		
Πρότυπο μετάδοσης		100Base-TX
Ρυθμός μετάδοσης		100 MBit/s
Πρωτόκολλο		EtherCAT
Εργοστασιακές ρυθμίσεις		MAC διεύθυνση: δείτε κωδικό ετικέτας
Σημείωση για τις διασυνδέσεις		AoE (ADS over EtherCAT)
		CoE (CANopen over EtherCAT)
		EoE (Ethernet over EtherCAT)
		FoE (File Access over EtherCAT)
IO-Link Master		
Είδος μεταφοράς		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση		1.1
Αριθμός θυρών κατηγορίας A		4
Αριθμός θυρών κατηγορίας B		4
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...85



Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση EtherCAT

IO-Link Master PFL EC 8P IP69K

Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90	
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (λειτουργία με πώματα προστασίας από ανοξείδωτο ατσάλι: IP 69K)	
Βαθμός προστασίας (NEMA 250)	6P	
Βαθμός ρύπανσης	2	
Χημικά μέσα	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4	
Αντοχή σε κρούσεις	DIN EN 60068-2-27	
Αντοχή σε δονήσεις	DIN EN 60068-2-64 2009-04 DIN EN 60068-2-6 2008-10	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	432,7
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PA Γκρι; Θηλυκός κονέκτορας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)
Υλικό στεγάνωσης	EPDM

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Προστατευτικό πώμα: 1 x M12, Ανοξείδωτος χάλυβας, E12542
-----------------------	--

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: D; Τσιμούχα: EPDM



IN / OUT XF1, XF2

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	Ελεύθερο



Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση EtherCAT

IO-Link Master PFL EC 8P IP69K

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία IN

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: L



XD1

1	+ 24 V DC (US) Καφέ
2	GND (UA) Λευκό
3	GND (US) Μπλε
4	+ 24 V DC (UA) μαύρο
5	FE Γκρι

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία OUT

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: L; Τσιμούχα: EPDM




XD2

1	+ 24 V DC (US) Καφέ
2	GND (UA) Λευκό
3	GND (US) Μπλε
4	+ 24 V DC (UA) μαύρο
5	FE Γκρι

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: EPDM



IO-Link Port Class B X1...X4

1	Τροφοδοσία αισθητήρα (US) L +
2	Τροφοδοσία ενεργοποιητή / Ψηφιακή έξοδος (UA) L+
3	Τροφοδοσία αισθητήρα (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	Τροφοδοσία ενεργοποιητή (UA) L-



Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση EtherCAT

IO-Link Master PFL EC 8P IP69K

IO-Link Port Class A X5...X8	
1	Τροφοδοσία αισθητήρα (US) L+
2	Ψηφιακή είσοδος (US)
3	Τροφοδοσία αισθητήρα (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	Ελεύθερο