


TS2452



Sonde de température avec câble et raccord process

TS-200KLKD06 .../US



Caractéristiques du produit		
Etendue de mesure	-100...600 °C	-148...1112 °F
Raccord process	Ø 6 mm	
Longueur d'installation EL	[mm]	100; (températures de fluide < 200 °C: 150)
Application		
Elément de mesure	1 x Pt 100; (selon DIN EN 60751, classe A)	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Profondeur d'installation minimum	[mm]	15
Données électriques		
Classe de protection	III	
Etendue de mesure / plage de réglage		
Longueur de la sonde L	[mm]	150
Etendue de mesure	-100...600 °C	-148...1112 °F
Exactitude / déviations		
Précision	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Temps de réponse		
Temps de réponse dynamique T05 / T09	[s]	12 / 34; (selon DIN EN 60751)
Conditions d'utilisation		
Indice de protection	IP 67	
Tests / homologations		
MTTF	[Années]	11415,5
Données mécaniques		
Poids	[g]	87
Dimensions	[mm]	Ø 6
Matières	inox 1.4571 (316Ti); PFA/PTFE	
Matières en contact avec le fluide	inox 1.4571 (316Ti)	
Raccord process	Ø 6 mm	
Diamètre de la sonde	[mm]	6
Longueur d'installation EL	[mm]	100; (températures de fluide < 200 °C: 150)



Sonde de température avec câble et raccord process

TS-200KLKD06 .../US

Remarques

Remarques	Les valeurs de précision s'appliquent à de l'eau en circulation.
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PTFE; résistant à la température jusqu'à 250 °C

Connecteur: 1 x M12; codage: A



Raccordement

