


IO-Link CompactLine μονάδα

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67



Εφαρμογή

Εφαρμογή

Μονάδες εισόδου/εξόδου για χρήση στο πεδίο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	50

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 12

Έξοδοι

Αριθμός ψηφιακών εξόδων	12
Λειτουργία εξόδου	PNP
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο	[mA] 1800
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας IO-Link

Υποστηριζόμενα DeviceIDs

Τρόπος λειτουργίας

default

DeviceID

893



IO-Link CompactLine μονάδα

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

IO-Link Device		
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Αναθεώρηση	1.1	
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9	
Λειτουργία SIO	Όχι	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	5,6	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...60	
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...70	
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
MTTF [χρόνια]	63	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	303	
Διαστάσεις [mm]	26 x 59,3 x 152	
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PA; Θηλυκός κονέκτορας: Ορείχαλκος επινικελωμένος	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Πώματα προστασίας M12	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - IO-Link		
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A		
2 1 3 4		
IO-Link		
1	+ 24 V DC (US)	
2	Ελεύθερο	
3	GND (US)	
4	IO-Link	

IO-Link CompactLine μονάδα

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Έξοδοι

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



X1.0...X1.5

1	Ελεύθερο
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	Ελεύθερο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)